

INLAY CC-M 27/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	1341040000
Typ	INLAY CC-M 27/18
GTIN (EAN)	4050118145397
Förp.	1 items

INLAY CC-M 27/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	60 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	Hållare för 6 skyltar	Bredd	76 mm
-----------	-----------------------	-------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

INLAY CC-M 27/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Exempel på användning



INLAY CC-M 27/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Standard



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC-M 27/18 ST	Utförande
Art.nr.	1327640000	MetalliCard, Apparatmärkning, 26.8 x 18 mm, Silver
GTIN (EAN)	4050118132533	
Förp.	200 ST	
Typ	CC-M 27/18 AL	Utförande
Art.nr.	1327630000	MetalliCard, Apparatmärkning, 26.8 x 18 mm, Silver
GTIN (EAN)	4050118132526	
Förp.	200 ST	