

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	MetalliCard, Tejprensa, 27 x 18 mm, transparent
Art.nr.	1341140000
Typ	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
Förp.	320 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.01 mm	Byggdjup (tum)	0.0004 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	0.16 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...160 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	modifierat akrylat		
Utförande	självhäftande		
Bredd	18 mm		
Temperaturområde för användning max.	160 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	transparent		
Grundläggande material	Polyesterfilm		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard	
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process		
anpassad skrivare			
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Temperaturområde för användning	-40...160 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Exempel på användning

