

**Bildliknande****Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | MetalliCard, Tejprensa, 15 x 60 mm, transparent |
| Art.nr.    | <a href="#">1341150000</a>                      |
| Typ        | DKB CC 15/60                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118145182                                   |
| Förp.      | 160 items                                       |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.01 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0004 inch |
| Höjd      | 15 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.5906 inch |
| Bredd     | 60 mm   | Byggbredd (tum) | 2.3622 inch |
| Nettovikt | 0.24 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...160 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |                                |             |  |
|--|--------------------------------|-------------|--|
| Limma                                  | modifierat akrylat             |             |  |
| Utförande                              | självhäftande                  |             |  |
| Bredd                                  | 60 mm                          |             |  |
| Temperaturområde för användning max.   | 160 °C                         |             |  |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C                         |             |  |
| Färgkod                                | transparent                    |             |  |
| Grundläggande material                 | Polyesterfilm                  |             |  |
| Skrivna tecken                         | utan                           |             |  |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                   | MetalliCard |  |
| Rekommenderade tillverkare             | Energi, Process                |             |  |
| anpassad skrivare                      |                                |             |  |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MetalliCard = Adhesive strip |             |  |
| Temperaturområde för användning        | -40...160 °C                   |             |  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Exempel på användning**

