

Bildliknande**Allmänna beställningsdata**

Utförande	MetalliCard, Tejprensa, 15 x 60 mm, transparent
Art.nr.	1341150000
Typ	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Förp.	160 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.01 mm	Byggdjup (tum)	0.0004 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2.3622 inch
Nettovikt	0.24 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...160 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	modifierat akrylat		
Utförande	självhäftande		
Bredd	60 mm		
Temperaturområde för användning max.	160 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	transparent		
Grundläggande material	Polyesterfilm		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard	
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process		
anpassad skrivare			
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Temperaturområde för användning	-40...160 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Exempel på användning

