

**DKB CC DIA 30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Utförande	MetalliCard, Tejprensa, 30 x , transparent
Art.nr.	<a href="#">1341180000</a>
Typ	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
Förp.	200 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	0.01 mm	Byggdjup (tum)	0.0004 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Diameter	30 mm	Nettovikt	0.28 g

### Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...160 °C
---------------------------------	--------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna data

Limma	modifierat akrylat		
Utförande	självhäftande		
Temperaturområde för användning max.	160 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	transparent		
Grundläggande material	Polyesterfilm		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard	
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process anpassad skrivare		
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Temperaturområde för användning	-40...160 °C		

### Apparatmärkning

Diameter	30 mm
----------	-------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Exempel på användning**

