

**SAIE-M12S-5S0.5U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, PG 9, Antal poler: 5, 0.5 m
Art.nr.	<a href="#">1341230050</a>
Typ	SAIE-M12S-5S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145526
Förp.	1 items

**SAIE-M12S-5S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 38 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag  
 RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Tekniska data för kabel**

Kabellängd	0.5 m	Mantelfärg	svart
PE-Funktion	Nej	Ledararea	0.25 mm <sup>2</sup>
Tråd-/kabellängd	0.5 m	Antal poler	5


**Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon**

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Stift
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Nominell spänning	125 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP68
Kabelförskruvning	PG 9	Märkström	4 A (5-polig)/2 A (8-polig)
Temperaturområde kapsling	-5 ... +70 °C		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Kopplingsbild**



**Polschema**

