

SAIE-M12S-5S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, PG 9, Antal poler: 5, 2 m |
| Art.nr. | 1341230200 |
| Typ | SAIE-M12S-5S2.0U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118145533 |
| Förp. | 1 items |

SAIE-M12S-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 92.4 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tekniska data för kabel

| | | | |
|------------------|-----|-------------|----------------------|
| Kabellängd | 2 m | Mantelfärg | svart |
| PE-Funktion | Nej | Ledararea | 0.25 mm ² |
| Tråd-/kabellängd | 2 m | Antal poler | 5 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Antal poler | 5 | Kodering | A-kodad |
| Kontaktyta | förgylld | Anslutningstyp | Stift |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning, förnicklad | Nominell spänning | 125 V |
| Märkström | 4 A | Skyddsklass | IP68 |
| Kabelförskruvning | PG 9 | Märkström | 4 A (5-polig)/2 A (8-polig) |
| Temperaturområde kapsling | -5 ... +70 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


SAIE-M12S-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Kopplingsbild



Polschema

