

**UR20-EM-1315170000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Reservdel
Art.nr.	<a href="#">1346640000</a>
Typ	UR20-EM-1315170000-SP
GTIN (EAN)	4050118248494
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2.4016 inch
Höjd	110 mm	Bygghöjd (tum)	4.3307 inch
Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0.4724 inch
Nettovikt	28 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag		
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	7.285 kg CO2 eq.	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		