

UR20-EM-1315230000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Replacement part |
| Art.nr. | 1346710000 |
| Typ | UR20-EM-1315230000-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118248456 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 61 mm | Byggdjup (tum) | 2.4016 inch |
| Höjd | 110 mm | Bygghöjd (tum) | 4.3307 inch |
| Bredd | 12 mm | Byggbredd (tum) | 0.4724 inch |
| Nettovikt | 28 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |