


**UR20-EM-1315250000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | Replacement part           |
| Art.nr.    | <a href="#">1346730000</a> |
| Typ        | UR20-EM-1315250000-SP      |
| GTIN (EAN) | 4050118248432              |
| Förp.      | 1 items                    |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 61 mm  | Byggdjup (tum)  | 2.4016 inch |
| Höjd      | 110 mm | Bygghöjd (tum)  | 4.3307 inch |
| Bredd     | 12 mm  | Byggbredd (tum) | 0.4724 inch |
| Nettovikt | 28 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag   |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cl   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8 |
| SCIP                                | b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415                                |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |