


UR20-EM-1315540000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Replacement part
Art.nr.	1347120000
Typ	UR20-EM-1315540000-SP
GTIN (EAN)	4050118248418
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2.4016 inch
Höjd	110 mm	Bygghöjd (tum)	4.3307 inch
Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0.4724 inch
Nettovikt	28 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		