

**PAC-UNIV-D37M-D37M-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Utförande  | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 12,2 ± 1 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">1349830020</a>                             |
| Typ        | PAC-UNIV-D37M-D37M-2M                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248185078                                          |
| Förp.      | 1 items                                                |

## PAC-UNIV-D37M-D37M-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 929.37 g |
|-----------|----------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |          |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel                           |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Allmänna data

|                        |                      |                   |                  |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Kabellängd             | 2 m                  | Lämplig för       | analoga signaler |
| Grundläggande material | PVC                  | Kabel             | Kabel LiYCY      |
| Anslutning gränssnitt  | SUB-D MALE 37P       | Antal poler, min. | 37 poler         |
| Ytterdiameter          | 12,2 ± 1 mm          | PLC-gränssnitt    | SUB-D MALE 37P   |
| Ledararea              | 0.25 mm <sup>2</sup> |                   |                  |

## Elektriska data

|                        |                     |                                       |           |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Totalström max.        | 3 A                 | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       |
| Märkspänning           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Motstånd                              | ≤ 80 mΩ/m |
| Driftspänning          | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacitet ledare/ledare               | 300 pF/m  |
| Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m            |                                       |           |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |