

**PAC-UNIV-HE50-F-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Förkonfektionerad kabel, PAC
Art.nr.	<a href="#">1349900100</a>
Typ	PAC-UNIV-HE50-F-10M
GTIN (EAN)	4032248303472
Förp.	1 items

## PAC-UNIV-HE50-F-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	1709 g
-----------	--------

## Temperaturer

Lagertemperatur	-10...60 °C	Drifttemperatur	-10...50
-----------------	-------------	-----------------	----------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Kabellängd	10 m	Lämplig för	digitala signaler
Grundläggande material	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Anslutning gränssnitt	HE10 50 P	Antal poler, min.	50 poler
Ytterdiameter	13,4 ± 1 mm	PLC-gränssnitt	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> )
Ledarearea	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Elektriska data

Totalström max.	3 A	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Märkspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Motstånd	≤ 150 mΩ/m
Driftspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Kapacitet ledare/ledare	300 pF/m
Kapacitet ledare/skärm	300 pF/m		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		