

**PAC-UNIV-D15F-F-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Utförande  | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 8,7 ± 1 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">1350480025</a>                            |
| Typ        | PAC-UNIV-D15F-F-2M5                                   |
| GTIN (EAN) | 4099986580947                                         |
| Förp.      | 1 items                                               |

## PAC-UNIV-D15F-F-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 481.54 g |
|-----------|----------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel                     |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                        |                      |                   |                                          |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Kabellängd             | 2.5 m                | Lämplig för       | analoga signaler                         |
| Grundläggande material | PVC                  | Kabel             | Kabel LiYCY                              |
| Anslutning gränssnitt  | SUB-D FEMALE 15P     | Antal poler, min. | 15 poler                                 |
| Ytterdiameter          | 8,7 ± 1 mm           | PLC-gränssnitt    | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Ledarearea             | 0.25 mm <sup>2</sup> |                   |                                          |

## Elektriska data

|                                       |           |                        |                     |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Totalström max.                       | 3 A       | Högspänningstest       | 1 KV/1s             |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       | Märkspänning           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| Motstånd                              | ≤ 80 mΩ/m | Driftspänning          | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Kapacitet ledare/ledare               | 300 pF/m  | Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |