

Produktillustration



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, med märkning, +++—, vågrätt
Art.nr.	1350550000
Typ	TW PRV8 +++—
GTIN (EAN)	4050118155402
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	59.7 mm	Byggdjup (tum)	2.3504 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	9.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...80 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.067 kg CO2 eq.	

Materialdata

Grundläggande material	PC	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	med märkning, +++—, vågrätt	Antal våningar	8
-----------	-----------------------------	----------------	---

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja
---------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Ritningar

