


**UR20-BM-SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Replacement part, , Flange-mounted housing
Art.nr.	<a href="#">1350930000</a>
Typ	UR20-BM-SP
GTIN (EAN)	4050118402735
Förp.	5 items
Förpackning	Kartong

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	128 mm	Bygghöjd (tum)	5.0394 inch
Bredd	11.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4528 inch
Nettovikt	29.9 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.254 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Montageskena obestyckad	TS 35
-------------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		