


**UR20-BM-PF-I-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bildliknande****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Reservdel, , Baselement
Art.nr.	<a href="#">1350940000</a>
Typ	UR20-BM-PF-I-SP
GTIN (EAN)	4050118821734
Förp.	5 items
Förpackning	Kartong

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	58	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	128	Bygghöjd (tum)	5.0394 inch
Bredd	11.5	Byggbredd (tum)	0.4528 inch
Nettovikt	29.9 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.216 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Montageskena obestyckad	TS 35
-------------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-24-26-92
ECLASS 15.0	27-24-26-92		