


UR20-BM-PF-I-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Replacement part, , Flange-mounted housing
Art.nr.	1350940000
Typ	UR20-BM-PF-I-SP
GTIN (EAN)	4050118821734
Förp.	5 items
Förpackning	Kartong

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	58	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	128 mm	Bygghöjd (tum)	5.0394 inch
Bredd	11.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4528 inch
Nettovikt	29.9 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.216 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Montageskena obestyckad	TS 35
-------------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-24-26-92
ECLASS 15.0	27-24-26-92		