


UR20-BM-PF-O-SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Replacement part, , Flange-mounted housing
Art.nr.	1350950000
Typ	UR20-BM-PF-O-SP
GTIN (EAN)	4050118402742
Förp.	5 items
Förpackning	Kartong

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	128 mm	Bygghöjd (tum)	5.0394 inch
Bredd	11.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4528 inch
Nettovikt	29.9 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.254 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Montageskena obestyckad TS 35

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		