

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 4, Tråd-/kabellängd: 0.2 m, Frontmontage
Art.nr.	1353770000
Typ	SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156195
Förp.	1 items

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 18.3 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7

SCIP 1852c6ab-96c4-45bf-9300-a5a27aab9a83

Tekniska data för kabel

PE-Funktion	Nej	Kabeldragningsarea (utskrift/online)	AWG 18
Tråd-/kabelldängd	0.2 m	Ledararea AWG	AWG 18
Färgkodning	brun, vit, blå, svart	Antal poler	4

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Nominell spänning	250 V	Märkström	8 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Kabelförskruvning	PG 9	Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Antal poler	4	Kodering	A-kodad
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	förgylld
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Monteringstyp	Frontmontage
Nominell spänning	250 V	Märkström	8 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Kabelförskruvning	PG 9	Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)
Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Kabeldragningsarea (utskrift/online)	AWG 18
Anslutning 1	M12	Anslutning 2	Flying wires
Tråd-/kabelldängd	0.2 m	Monteringsgänga	PG 9
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C	Ledarytterdiameter	-

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Polschema



SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG9-MS	Utförande
Art.nr.	1694080000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 9, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190872243	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	