

**SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 5, Tråd-/kabellängd: 0.2 m, Frontmontage
Art.nr.	<a href="#">1353800000</a>
Typ	SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156447
Förp.	1 items

## SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden	CURUS
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E307231

## Mått och vikter

Nettovikt	22.03 g
-----------	---------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	c42752f6-bbda-4a45-a673-c4da8f94278f

## Tekniska data för kabel

PE-Funktion	Nej	Kabeldragningsarea (utskrift/online)	AWG 18
Tråd-/kabelldängd	0.2 m	Ledararea AWG	AWG 18
Färgkodning	brun, vit, blå, svart, grå	Antal poler	5

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Nominell spänning	60 V	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Kabelförskruvning	PG 9
Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------


## Allmänna data

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	förgylld
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Monteringstyp	Frontmontage
Nominell spänning	60 V	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Kabelförskruvning	PG 9
Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)	Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	AWG 18	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Flying wires	Tråd-/kabelldängd	0.2 m
Monteringsgänga	PG 9	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C
Ledarytterdiameter	-		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Polschema**



**SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör****Mässingsmuttrar, förnicklade**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKMU PG9-MS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 9, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190872243	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	