


MULTIMARK ROLLER 115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1357420000
Typ	MULTIMARK ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 items

MULTIMARK ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5.4724 inch
Diameter	14 mm	Nettovikt	92.4 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkningssystem

Utförande	Reservdel för termotransferskrivare THM PLUS S, tryckvals	Applikation/Tillverkare	Märkningar, Krympslangar
-----------	---	-------------------------	--------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		