


**MULTIMARK ROLLER 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	1357420000
Typ	<a href="#">MULTIMARK ROLLER 115</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 items

## MULTIMARK ROLLER 115

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5.4724 inch
Diameter	14 mm	Nettovikt	92.4 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkningssystem

Utförande	Reservdel för termotransferskrivare THM PLUS S, tryckvals	Applikation/Tillverkare	Märkningar, Krympslangar
-----------	---	-------------------------	--------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		