

Produktillustration



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Montageverktyg, Anslutningsdon med spak |
| Art.nr. | 1359500000 |
| Typ | HEVB ASK1 |
| GTIN (EAN) | 4008 190039967 |
| Förp. | 50 items |

HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 3.17 mm | Byggdjup (tum) | 0.1248 inch |
| Höjd | 8.2 mm | Bygghöjd (tum) | 0.3228 inch |
| Bredd | 15 mm | Byggbredd (tum) | 0.5906 inch |
| Nettovikt | 0.26 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

| | | | |
|------------------------|-------|---------|-------|
| Grundläggande material | PA 66 | Färgkod | svart |
|------------------------|-------|---------|-------|

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |