

SAKAP/SAKSI 4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Änd- och sektionsplatta för plintar, blå, Höjd: 52 mm, Bredd: 1.5 mm, V-O, PA 66/6
Art.nr.	1370360000
Typ	SAKAP/SAKSI 4 BL
GTIN (EAN)	4050118178722
Förp.	20 items

SAKAP/SAKSI 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2.0472 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	1.89 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Grundläggande material	PA 66/6	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		