



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställjonsledning.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
Art.nr.	<a href="#">1381670000</a>
Typ	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	178 mm	Bygglängd (tum)	7.0079 inch
Nettovikt	634 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 26
Ledararea min. AWG	AWG 12		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		