



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
Art.nr.	1381670000
Typ	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	178 mm	Bygglängd (tum)	7.0079 inch
Nettovikt	634 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 26
Ledararea min. AWG	AWG 12		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	0.82 mm ²	Ändhysarea, min.	0.08 mm ²
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		