



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställjonsledning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Insats förslutningsverktyg, 4-Indent-Crimp
Art.nr.	1381680000
Typ	SAI-TMC-P4
GTIN (EAN)	4050118183863
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	18.6 mm	Byggdjup (tum)	0.7323 inch
Längd	35 mm	Bygglängd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	26.4 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	övriga
-----------	--------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 12
Ledararea min. AWG	AWG 26		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp
------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		