

SAI-TMC-PD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Insats förslutningsverktyg, 4-Indent-Crimp
Art.nr.	1381700000
Typ	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	23.75 mm	Byggdjup (tum)	0.935 inch
Längd	23.6 mm	Bygglängd (tum)	0.9291 inch
Nettovikt	22 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	för crimpverktyg
-----------	------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 20
Ledararea min. AWG	AWG 28		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart-/profil	4-Indent-Crimp	Justerbart crimp-område AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
------------------	----------------	-----------------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		