

SAI-CEH-M12D-KCR075**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimping tool insert
Art.nr.	1381770000
Typ	SAI-CEH-M12D-KCR075
GTIN (EAN)	4050118183900
Förp.	1 items

SAI-CEH-M12D-KCR075

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12.3 mm	Byggdjup (tum)	0.4843 inch
Höjd	37 mm	Bygghöjd (tum)	1.4567 inch
Längd	30 mm	Bygglängd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	60 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	övriga
-----------	--------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		