

ADP 10 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Täckprofil, RS 100 transparent, Bredd: 2000 mm
Art.nr.	1386220000
Typ	ADP 10 S
GTIN (EAN)	4099987167062
Förp.	1 M

ADP 10 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	24 mm	Byggdjup (tum)	0.9449 inch
Höjd	73 mm	Bygghöjd (tum)	2.874 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	433 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PVC		

Allmänna data

Färgkod	transparent	Skyddsklass	IP20 efter installation
Färgtabell (jämförbar)	-		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation

3 tillgängliga höjder för täckprofil och ändplattor:
 TS-montering utan kåpa: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 TS-montering med låg kåpa: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
 TS-montering med hög kåpa: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
 Direkt montering, utan/ med låg/hög kåpa: 24 / 69 / 99 mm
 Mönsterkortets mått
 Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 100 (+0,5) mm
 RS-sektionens mått = mönsterkortslängd - 4,5 mm
 ADP-sektionens mått = mönsterkortslängd - 1 mm
 Exempel:
 Mönsterkortets längd 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		