

## TW PRV8 SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

## Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, Kundenspecifik märkning |
| Art.nr.    | <a href="#">1389230000</a>                                  |
| Typ        | TW PRV8 SDR   |
| GTIN (EAN) | 4050118189551   |
| Förp.      | 10 items  |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 59.7 mm | Byggdjup (tum)  | 2.3504 inch |
| Höjd      | 120 mm  | Bygghöjd (tum)  | 4.7244 inch |
| Bredd     | 2 mm    | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 9.5 g   |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Materialdata

|                                |              |         |     |
|--------------------------------|--------------|---------|-----|
| Grundläggande material         | Polykarbonat | Färgkod | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0          |         |     |

## Systemparametrar

|           |                       |                |   |
|-----------|-----------------------|----------------|---|
| Utförande | Kundspecifik märkning | Antal våningar | 8 |
|-----------|-----------------------|----------------|---|

## Ytterligare tekniska data

|         |    |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |