

**INLAY CC-M 18/52****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	1390430000
Typ	<a href="#">INLAY CC-M 18/52</a>
GTIN (EAN)	4050118190861
Förp.	1 items

## INLAY CC-M 18/52

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	66 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna data

Utförande	Hållare för 4 skyltar	Bredd	76 mm
-----------	-----------------------	-------	-------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**INLAY CC-M 18/52**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exempel på användning**

