

## THM MT30X 12/6 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

## Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1391390000</a>
Typ	THM MT30X 12/6 GE
GTIN (EAN)	4050118191523
Förp.	1 items

## THM MT30X 12/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0.4724 inch
Nettovikt	148.72 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylat	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Utförande	självhäftande, halogenfri	
Bredd	12 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	gul	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyester	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	
Antal per rulle	10000	

## Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Ritningar**

---

**Bildliknande**

---



**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	