

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 192 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 46.00, Isolerad: Nej, Bredd: 10 mm
Art.nr.	<a href="#">1393020000</a>
Typ	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
Förp.	5 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	28.8 mm	Byggdjup (tum)	1.1339 inch
Höjd	92 mm	Bygghöjd (tum)	3.622 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	48.43 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	192 A
--------------	-------	-----------	-------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

## Mått

Delning i mm (P)	46.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**AUX-kontakt**

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VH 25.2/8/6.4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1967110000</a>	W-serien, Distanshylsa
GTIN (EAN)	4032248739196	
Förp.	5 ST	