

**IE-CD-VAPM24V-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-fördelare/anslutningskoppling, FreeCon för jackbar PushPull Power-anslutning till PROFINET

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Koppling, FreeCon, Effekt, IP65, Om gängläsningsvätska används
Art.nr.	<a href="#">1397690000</a>
Typ	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	425.36 g
-----------	----------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Profilritning**




**Profilritning**



**Profilritning**



**Profilritning**



## IE-CD-VAPM24V-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-VAPP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1068930000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248823093	
Förp.	10 ST	

### Sets



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2465440000</a>	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4050118522136	
Förp.	1 ST	