


PLUG VPU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPU-serien, Tillbehör
Art.nr.	1402570000
Typ	PLUG VPU
GTIN (EAN)	4050118204360
Förp.	10 items

PLUG VPU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	21.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8465 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	11.6 mm	Byggbredd (tum)	0.4567 inch
Nettovikt	1.96 g		

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Segment	Energifördelning	Utförande	Stiftplint, med märkning
Färgkod	svart		

Anslutningsdata fjärrmeddelande

Ledaranslutningsarea, entrådig, min.	0.14 mm ²	Avisoleringslängd	8 mm
Anslutningstyp	PUSH IN	Ledaranslutningsarea, entrådig, max.	1.5 mm ²

Märkdata IEC/EN

Märkspänning (AC) 250 V

Allmänna data

Färgkod svart

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		