

**KLBUE 4-13.5 RC TS27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, PA 66 GF 30
Art.nr.	<a href="#">1403060000</a>
Typ	KLBUE 4-13.5 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204797
Förp.	1 items

## KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	55.6 mm	Byggdjup (tum)	2.189 inch
Höjd	67.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.6575 inch
Bredd	37.5 mm	Byggbredd (tum)	1.4764 inch
Nettovikt	81.8 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-25 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	105 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 27
---------------------	---------------	-------------------------	-------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	24.3 mm	Anslutningstyp	Fjäderslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	13.5 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkarea	10 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	230 V
----------	--------------------	--------------	-------

## Materialdata

Grundläggande material	PA 66 GF 30	Färgkod	svart, silvergrå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning, Med motstånd	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	TS 27		

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	ihakad		

## KLBUE 4-13.5 RC TS27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE 4-13.5 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Stål



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1802690000</a>	Montageskena, Montageskenor, Stål, förzinkad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN)	4032248257201	Höjd: 27 mm, Djup: 12.5 mm
Förp.	10 M	

## Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/8 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1812630000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 8 x 27 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248296033	
Förp.	80 ST	

## KLBUE 4-13.5 RC TS27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

### Allmänna beställningsdata

Typ	BTWZ KLBUE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1742630000</a>	Verktyg, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4008190980764	
Förp.	1 ST	

### Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

### Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9008330000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	