

CP A BATTERY 24V DC1.3AH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modul med 5 batterier med kapaciteter från 1,2 Ah till 17Ah kan mata upp till 40 A i 30 minuter eller 1 A i 30 timmar och är fullt kompatibla med DC UPS styrenheter CP DC UPS 24V 20A/10A och CP DC UPS 24V 40A. DURAeco-serien är en flexibel och enkel lösning i en kostnadseffektiv utformning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Battery
Art.nr.	1406930000
Typ	CP A BATTERY 24V DC1.3AH
GTIN (EAN)	4050118221978
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2021-07-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E349959

Mått och vikter

Djup	124 mm	Byggdjup (tum)	4.8819 inch
Höjd	148 mm	Bygghöjd (tum)	5.8268 inch
Bredd	52 mm	Byggbredd (tum)	2.0472 inch
Nettovikt	1650 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-15 °C...40 °C	Drifttemperatur	0 °C...40
-----------------	----------------	-----------------	-----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

Driftsgränssnitt och styrgångar

Temperaturgivare	NTC 100 kΩ
------------------	------------

Ingång

Märkingångsspänning	24 V dc	Märkkapacitet	1.3
Laddningsström, max.	0.2 A		

Utgång

Parallellkopplingsbarhet	Ja	Utgångsström (max.)	15 A
Temperaturgivare	NTC 100 kΩ	Skydd mot bakspänning	Ja
Överlast & kortslutningssäkring	15 A säkring		

Allmänna uppgifter

Skyddsklass	IP20	Max. till. luftfuktighet (drift)	5 %... 95 % RH
Vibration DIN-skena/vägg enligt IEC 68-2-6	0,7/0,7 g	Montagefot	Metall
Chock vägg enl. IEC 68-2-27	30 g		

Isolationskoordinater

Skyddsklass	III, utan PE-anslutning för SELV
-------------	----------------------------------

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Anslutningsdata (ingång)

Ledardiameter, AWG/kcmil, , max	12	Ledardiameter, AWG/kcmil, , min	30
Ledardiameter, flexibel, max.	4 mm ²	Ledardiameter, flexibel, min.	0.2 mm ²
Ledardiameter, en-/flertrådig, max.	4 mm ²	Ledardiameter, en-/flertrådig, min.	0.2 mm ²
Åtdragningsmoment, min.	0.5 Nm	Åtdragningsmoment, max.	0.5 Nm

Anslutningsdata (signal)

Ledardiameter, fintrådig (signal), max.	4 mm ²	Anslutningsteknik	jackbar skruvanslutning
Ledararea, AWG/kcmil, , max	12	Ledararea, solid, min.	0.2 mm ²
Ledararea, solid, max.	4 mm ²	Ledardiameter, fintrådig (signal), min.	0.2 mm ²
Antal plintar	2	Ledararea, AWG/kcmil, , min	30

Anslutningsdata (utgång)

Antal plintar	2 (+ / -)	Ledardiameter, AWG/kcmil, , max	12
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min	30	Ledardiameter, flexibel, max.	4 mm ²
Ledardiameter, flexibel, min.	0.2 mm ²	Ledardiameter, en-/flertrådig, max.	4 mm ²
Ledardiameter, en-/flertrådig, min.	0.2 mm ²	Åtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
Åtdragningsmoment, max.	0.5 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		


CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Buffer times-output current curve



Buffer Time

CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW	Utförande
Art.nr.	1478990000	Ändstöd, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
Förp.	50 ST	
Typ	WEW 35/2 V0 GF SW	Utförande
Art.nr.	1479000000	Ändstöd, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
Förp.	50 ST	

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående hårdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SL 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	1274660000	Skruvmejsel, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118072631	
Förp.	1 ST	

Montage



Tillbehör för montering av nätdel från Weidmüller.

CP A BATTERY 24V DC1.3AH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	MTA 45 MF	Utförande
Art.nr.	1251310000	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042719	
Förp.	1 ST	