


## Produktillustration



## Ledningsdragning för byggnadsinstallation

För byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nollledarplintar och fördelarplintar till omfattande tillbehör som samlingsskenor och hållare för dessa.

## Allmänna beställningsdata

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Utförande          | Installations-våningsplintar, PUSH IN, 6 mm², 400 V, 41 A, mörkbeige |
| Art.nr.            | <a href="#">1411310000</a>                                           |
| Typ                | PDL 6 S/L/L                                                          |
| GTIN (EAN)         | 4050118212242                                                        |
| Förp.              | 25 items                                                             |
| Leveransstatus     | Avanmäld                                                             |
| Tillgänglig till   | 2023-02-28T00:00:00+01:00                                            |
| Alternativ produkt | <a href="#">AITB 4 BB L-L</a>                                        |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup                        | 52.5 mm     | Byggdjup (tum) | 2.0669 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 53 mm       | Höjd           | 118.5 mm    |
| Bygghöjd (tum)              | 4.6653 inch | Bredd          | 8.1 mm      |
| Byggbredd (tum)             | 0.3189 inch | Nettovikt      | 27.21 g     |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Montageskena obestyckad | TS 35 |
|-------------------------|-------|

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                     |                   |                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Anslutningsriktning                                 | lutande, övre     | Avisoleringslängd                                    | 14 mm               |
| Anslutningstyp                                      | PUSH IN           | Antal anslutningar                                   | 4                   |
| Anslutningsområde, max.                             | 6 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, min.                              | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 6 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig, min.                           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 6 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 6 mm <sup>2</sup> | Ledararea, entrådig, min.                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## Märkdata

|                   |                   |                                         |         |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|
| Märkarea          | 6 mm <sup>2</sup> | Märkspänning                            | 400 V   |
| Märkström         | 41 A              | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.56 mΩ |
| Märkstötspänning  | 6 kV              | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1.31 W  |
| Nedsmuttningsgrad | 3                 |                                         |         |

## Materialdata


|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

**Tekniska data****Systemparametrar**

|                             |                                                                                     |                              |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Utförande                   | PUSH IN-anslutning, L- och L-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer           | 2                                                                                   | Antal våningar               | 2   |
| Antal klämsäten per våning  | 2                                                                                   | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade | Nej                                                                                 | PE-anslutning                | Nej |
| Montageskena obestyckad     | TS 35                                                                               | N-Funktion                   | Nej |
| PE-Funktion                 | Nej                                                                                 | PEN-Funktion                 | Nej |


**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001329    | ETIM 9.0    | EC001329    |
| ETIM 10.0   | EC001329    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-10 |             |             |



## Tillbehör

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | ZQV 6/2 GE                 | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1627850000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428              |                               |
| Förp.      | 60 ST                      |                               |
| Typ        | ZQV 6/3 GE                 | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1627860000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435              |                               |
| Förp.      | 60 ST                      |                               |
| Typ        | ZQV 6/4 GE                 | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1627870000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442              |                               |
| Förp.      | 60 ST                      |                               |
| Typ        | ZQV 6/24 GE                | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1908990000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309              |                               |
| Förp.      | 10 ST                      |                               |
| Typ        | ZQV 6/32 GE                | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1733640000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334              |                               |
| Förp.      | 10 ST                      |                               |

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | PAP PDL6S                  | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1411200000</a> | P-serie, Ändplatta, mörkbeige, 1.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118212228              |                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                       |

## PDL 6 S/L/L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typ        | PHP PDL6S SO               | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1411350000</a> | P-serie, Ändplatta, Montageplatta, blå, 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118212303              |                                              |
| Förp.      | 20 ST                      |                                              |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | ZEW 35/2 SW                | Utförande                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1162610000</a> | Ändstöd, svart, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248962716              |                                                        |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                        |

## Samlingsskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">0348900000</a> | Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              |                                                                  |
| Förp.      | 25 M                       |                                                                  |

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 800 ST                     |                                                          |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 160 ST                     |                                                          |

## Tillbehör

## Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 800 ST                     |                                                          |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.


- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 160 ST                     |                                                          |

## Tillbehör

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## DEK 5/8



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Utförande                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                    |
| Förp.      | 500 ST                     |                                                    |

**Tillbehör****Spår-Skruvmejsel**

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 1.0X5.5X150            | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749380000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 150 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895605              | Klingtjocklek: 1 mm                                      |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |