


**ELS 16/40 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskriften med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlistor på många sätt.

ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare

ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare

ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1411800000</a>
Typ	ELS 16/40 K MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118212563
Förp.	40 items

## ELS 16/40 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0.6299 inch
Nettovikt	2.8 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.016 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Antal per ark	8		
Typ av märkning	neutral		
Utförande	självhäftande		
Bredd	16 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	100 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Skrivna tecken	utan tryck		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Insert markers		
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter, max.	115 mm
Ledarytterdiameter, min.	7 mm	Ledarytterdiameter	7 - 115 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

