

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y-kontakt, 7/8", Kraftfördelare
Art.nr.	1413930000
Typ	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

72.4 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon

7/8" hane

Individuell utgång 1 – kontaktdon

7/8" hona

Individuell utgång 2 – kontaktdon

7/8" hona

Anslutningsvridmoment

7/8": 1.5 Nm

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

4

Kodering

ingen

Kontaktyta

Au (guld)

Kapslingsmaterial

PUR

Isolationsmotstånd

1010 Ω

Nominell spänning

400 V

Märkström

7 A

Skyddsklass

IP67, IP68

Stickcykler

≥ 100

Nedsmutningsgrad

3

Skärmanslutning

Nej

Material låsring

Mässing, förnicklad

Temperaturområde kapsling

-25...+80 °C

Allmänna data

Antal poler

4

Kodering

ingen

Anslutningsgंगा

7/8"

Kontaktmaterial hylsa

CuZn

Kontaktmaterial stift

CuZn

Kontaktyta

Au (guld)

Kapslingsmaterial

PUR

Isolationsmotstånd

1010 Ω

Nominell spänning

400 V

Märkström

7 A

Nyckelbredd

24 mm

Skyddsklass

IP67, IP68

Stickcykler

≥ 100

Nedsmutningsgrad

3

Anslutning 1

7/8"

Anslutning 2

Skruv

Skärmanslutning

Nej

Temperaturområde kapsling

-25...+80 °C

Ledarytterdiameter

-

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0


27-44-01-06

ECLASS 15.0


27-44-01-06

Ritningar

Profilritning




Polschema



Male

Polschema



Female

Kopplingsbild

