

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y-kontakt, 7/8", Kraftfördelare
Art.nr.	1413940000
Typ	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
Förp.	1 items

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

75 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon

7/8" hane

Individuell utgång 1 – kontaktdon

7/8" hona

Individuell utgång 2 – kontaktdon

7/8" hona

Anslutningsvridmoment

7/8": 1.5 Nm

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

5

Kodering

ingen

Kontaktyta

Au (guld)

Kapslingsmaterial

PUR

Nominell spänning

250 V

Märkström

8 A

Skyddsklass

IP67

Stickcykler

≥ 50

Nedsmutningsgrad

3

Skärmanslutning

Nej

Material låsring

Mässing, förnicklad

Temperaturområde kapsling

-30...+90 °C

Allmänna data

Antal poler

5

Kodering

ingen

Anslutningsgंगा

7/8"

Kontaktmaterial hylsa

CuZn

Kontaktmaterial stift

CuZn

Kontaktyta

Au (guld)

Kapslingsmaterial

PUR

Nominell spänning

250 V

Märkström

8 A

Nyckelbredd

24 mm

Skyddsklass

IP67

Stickcykler

≥ 50

Nedsmutningsgrad

3

Anslutning 1

7/8"

Anslutning 2

Skruv

Skärmanslutning

Nej

Temperaturområde kapsling

-30...+90 °C

Ledarytterdiameter

-

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

Ritningar

Profilritning, Kopplingsbild

