



FO-stickkontakt ST enligt IEC 61754-2 för ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontakt don fiber, ST-stickpropp, Single mode, IP20
Art.nr.	1414680000
Typ	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	47 mm	Byggdjup (tum)	1.8504 inch
Höjd	9.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.378 inch
Bredd	9.6 mm	Byggbredd (tum)	0.378 inch
Nettovikt	4.4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...90 °C	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Installation temperature			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Material Böjskyddshylsa	TPE	Artikelbeskrivning	ST-stickpropp, Single mode
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Manteldiameter, max.	3.2 mm	Manteldiameter, min.	2.6 mm
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000
Fibertyp	GOF, Singlemode	Dämpning	≤ 0,5 dB
Anslutning 1	ST	Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering
Kabelutdragningskraft, min.	100 N	Återflödesdämpning	≥ 40 dB
Material ändhylsa	Zirconia	Material dammskyddskåpa	TPE
Material crimphylsa	Koppar, förnicklad		

Allmänna standarder


KontaktDon Norm	IEC 61754-2
-----------------	-------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Ritningar

Profilritning



... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC



GOF

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CT-SC-GOF	Utförande
Art.nr.	9205320000	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725458	
Förp.	1 ST	

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	