

INLAY CC-M 70/48**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	1415940000
Typ	INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN)	4050118217247
Förp.	1 items

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	65 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande Hållare för 3 skyltar Bredd 76 mm
Temperaturområde för användning max. 130 °C Temperaturområde för användning min. -55 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Exempel på användning

