


H35,0/32 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, röd
Art.nr.	1418330000
Typ	H35,0/32 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221626
Förp.	50 items
Förpackning	lös

H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E354986

Mått och vikter

Nettovikt	1.78 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage, specialstorlek, färg röd	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	8.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragdiameter (D2)	12.7 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	32.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 2
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	21 mm
Ledardiameter	35 mm ²	färgkod	DIN

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

