

**HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Ledar- och kabelmärkning, 9.5 - 19.1 mm, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">1423280000</a>                   |
| Typ        | HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M                      |
| GTIN (EAN) | 4050118227758                                |
| Förp.      | 1 items                                      |

## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 1.5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.0591 inch |
| Bredd     | 30.9 mm  | Byggbredd (tum) | 1.2165 inch |
| Längd     | 10000 mm | Bygglängd (tum) | 393.7 inch  |
| Nettovikt | 444 g    |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Typ av märkning                      | neutral      | Bredd                                | 30.9 mm  |
| Temperaturområde för användning max. | 105 °C       | Temperaturområde för användning min. | -55 °C   |
| Färgkod                              | gul          | Halogener                            | Nej  |
| Längd                                | 10000 mm     | Grundläggande material               | Polyolefin   |
| Skrivna tecken                       | utan         | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -55...105 °C | Antal per rulle                      | 1  |

## Ledar- och kabelmärkning

|                               |                         |                          |                    |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                     | Nej                     | Ledardiameter, max.      | 70 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 16 mm <sup>2</sup>      | Ledarytterdiameter, max. | 19.1 mm            |
| Ledarytterdiameter, min.      | 9.5 mm                  | Krympmån                 | 2:1                |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                   | Textfältsbredd           | 0 mm               |
| Textfältshöjd                 | 30.7 mm                 | Ledarytterdiameter       | 9.5 - 19.1 mm      |
| Ledararea                     | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |                          |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1426210000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 30        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357430000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |