

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ink ribbon
Art.nr.	1426210000
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
Förp.	1 items

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Längd	300000 mm	Bygglängd (tum)	11811 inch
Nettovikt	115 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		