


HDC MHD 12 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 12, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1 |
| Art.nr. | 1428850000 |
| Typ | HDC MHD 12 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118233087 |
| Förp. | 1 items |

HDC MHD 12 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 34 mm | Byggdjup (tum) | 1.3386 inch |
| Höjd | 38.9 mm | Bygghöjd (tum) | 1.5315 inch |
| Bredd | 14.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.5709 inch |
| Nettovikt | 10.27 g | | |

Temperaturer

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| Antal poler | 12 | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Isolationsmotstånd | 1012 Ω | Stickcykler | ≥ 500 |
| Typ | Hylsa | Överspänningskategori | III |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Grundläggande material | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Serie | ModuPlug | Märkspänning (DIN EN 61984) | 250 V |
| Märkspänning enligt UL/CSA | 600 V | Märkstötspänning (DIN EN 61984) | 4 kV |
| Märkström (DIN EN 61984) | 10 A | Nödvändiga insticksplatser | 1 |

PE anslutningsdata

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Anslutningstyp PE | Skruvanslutning via modulram |
|-------------------|------------------------------|

Utförande

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Avisoleringslängd nominellt | 8 mm |
| Anslutningstyp | Crimpslutning | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.14 mm ² |

Klassificeringar



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHD 12 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ritningar


www.weidmueller.com




**HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H05V-K0,5:**




**HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K2,5:**



**HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
 Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K2,5:**



HDC MHD 12 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter HD



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651570000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651670000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.5AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651580000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.5AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651680000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | Utförande |
| Art.nr. | 1601760000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651690000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM1.5AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651600000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM1.5AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651700000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM2.5AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651610000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM2.5AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651710000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |

HDC MHD 12 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MHD 12 MC | Utförande |
| Art.nr. | 1428840000 | Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 12, Crimpanslutning, Hane, |
| GTIN (EAN) | 4050118232998 | Nödvändiga insticksplatser: 1 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC MHD 12 MP | Utförande |
| Art.nr. | 2748460000 | Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 12, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118890938 | manöverknapp, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1 |
| Förp. | 1 ST | |