


HDC MHD 36 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 36, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 2 |
| Art.nr. | 1428870000 |
| Typ | HDC MHD 36 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118233094 |
| Förp. | 1 items |

HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 34 mm | Byggdjup (tum) | 1.3386 inch |
| Höjd | 40.9 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6102 inch |
| Bredd | 29.2 mm | Byggbredd (tum) | 1.1496 inch |
| Nettovikt | 24.96 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| Antal poler | 36 | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Isolationsmotstånd | 1012 Ω | Stickcykler | ≥ 500 |
| Typ | Hylsa | Överspänningskategori | III |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Grundläggande material | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Serie | ModuPlug | Märkspänning (DIN EN 61984) | 250 V |
| Märkspänning enligt UL/CSA | 600 V | Märkstötspänning (DIN EN 61984) | 4 kV |
| Märkström (DIN EN 61984) | 10 A | Nödvändiga insticksplatser | 2 |

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE Skruvanslutning via modulram

Utförande

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Avisoleringslängd nominellt | 8 mm |
| Anslutningstyp | Crimpslutning | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.14 mm ² |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHD 36 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ritningar


www.weidmueller.com




HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H05V-K0,5:




HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K2,5:



HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing,
 Conductor H05V-K0,5:



HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K2,5:



HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter HD



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651570000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651670000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.5AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651580000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.5AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651680000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | Utförande |
| Art.nr. | 1601760000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651690000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM1.5AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651600000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM1.5AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651700000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM2.5AG | Utförande |
| Art.nr. | 1651610000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | HDC-C-HD-BM2.5AU | Utförande |
| Art.nr. | 1651710000 | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering |
| Förp. | 100 ST | |

HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet**Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MHD 36 MC | Utförande |
| Art.nr. | 1428860000 | Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 36, Crimpanslutning, Hane, |
| GTIN (EAN) | 4050118233230 | Nödvändiga insticksplatser: 2 |
| Förp. | 1 ST | |